


**CC.T 060202, Soort: PR1725**


## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 260091 PR1725 |
| GTIN          | 4960664923342 |
| Artikelklasse | 25E           |

## Omschrijving

CC.T 060202 PR1725 Soort: PR1725  
 Spaanbreker: MFP-SKS  
 Tolerantie: G  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

## Technische beschrijving

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Fijn/ruw-indeling                   | Nabewerken         |
| Snijnsnelheid $v_c$ Neventoepassing | 50 - 150 m/min     |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 60 - 200 m/min     |
| Voeding $f$                         | 0,03 - 0,2 mm/omw, |
| Hoofdtoepassing                     | M                  |
| Hoekradius                          | 0,2 mm             |
| Snijmateriaal                       | HM                 |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Snijdiepte $a_p$               | 0,2 - 1,5 mm                 |
| Spaanbreker                    | MFP-SKS                      |
| Coating                        | gecoat                       |
| ISO-code wisselplaat           | CCMT 060202                  |
| Soort                          | PR1725                       |
| Tolerantie                     | G                            |
| Aantal wisselingen/snijkmanten | 2                            |
| Snedeccondities                | licht onderbroken            |
| Neventoepassing                | P                            |
| Producttype                    | Wisselplaat voor het draaien |