

**DC.T 070202, Soort: PR1725**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260381 PR1725
GTIN	4960664923410
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,2 mm
Neventoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Coating	gecoat
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie	G
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Snijnsnelheid v_c Neventoepassing	50 - 150 m/min
Spaanbreker	MFP-SKS

Soort	PR1725
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,03 - 0,2 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien