

**CC.T 09T302, Soort: CA025P**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260096 CA025P
GTIN	4960664878192
Artikelklasse	25E

Omschrijving

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Soort	CA025P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min

Spaanbreker

HQ

Producttype

Wisselplaat voor het draaien