

**CC.T 060202, Soort: CA025P**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260192 CA025P
GTIN	4960664878116
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snededecondities	licht onderbroken
Soort	CA025P
Coating	gecoat
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Spaanbreker	GK
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	2
ISO-code wisselplaat	CC.T 060202
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Hoofdtoepassing	P

Tolerantie	M
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien