

**CCMT 060202, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260190 CA025P
GTIN	4960664878109
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	GK
Snededcondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Soort	CA025P
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,2 mm

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien