

**DC.T 070204, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260382 CA025P
GTIN	4960664878666
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

DC.T 070204 CA025P Soort: CA025P  
 Spaanbreker: HQ  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

**Technische beschrijving**

Soort	CA025P
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Spaanbreker	HQ
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Tolerantie	M
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien