

**DC.T 11T302, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260385 CA025P
GTIN	4960664878680
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Coating	gecoat
Snedecndities	licht onderbroken
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,2 mm
Soort	CA025P
Tolerantie	M
Spaanbreker	HQ
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien