

**DC.T 11T304, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260490 CA025P
GTIN	4960664878635
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

DC.T 11T304 CA025P Soort: CA025P  
Spaanbreker: GK  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
ISO-code wisselplaat	DCMT11T304
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	CA025P
Spaanbreker	GK
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijkanten	2

Snijmateriaal	HM
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Coating	gecoat
Tolerantie	M
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien