

**DCMT 11T302, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 260488 CA025P |
| GTIN          | 4960664878628 |
| Artikelklasse | 25E           |

**Omschrijving**

DCMT 11T302 CA025P Soort: CA025P  
Spaanbreker: GK  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

**Technische beschrijving**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Snedeccondities               | licht onderbroken |
| Coating                       | gecoat            |
| Snijdiepte $a_p$              | 0,5 - 3 mm        |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2                 |
| Voeding $f$                   | 0,1 - 0,3 mm/omw, |
| Soort                         | CA025P            |
| Spaanbreker                   | GK                |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snijmateriaal                       | HM                           |
| Hoofdtoepassing                     | P                            |
| ISO-code wisselplaat                | Wisselplaat DCMT11T302       |
| Fijn/ruw-indeling                   | Fijnruwfrezen                |
| Tolerantie                          | M                            |
| Hoekradius                          | 0,2 mm                       |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 80 - 330 m/min               |
| Producttype                         | Wisselplaat voor het draaien |