

**DC.T 11T308, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260492 CA025P
GTIN	4960664878642
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

DC.T 11T308 CA025P Soort: CA025P  
 Spaanbreker: GK  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

**Technische beschrijving**

Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	GK
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	CA025P
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes

Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DCMT11T308
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snikkanten	2
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien