


**CC.T 09T302, Soort: PDL010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260096 PDL010
GTIN	4960664882465
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 09T302 PDL010 Soort: PDL010
Spaanbreker: AP
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,1 - 1 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 400 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Tolerantie	G
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,2 mm
Soort	PDL010
Aantal wisselingen/snijkanten	2

Coating	gecoat
Spaanbreker	AP
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	N
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 400 m/min
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien