



CC.T 060202, Soort: PDL010


Bestelgegevens

Bestelnummer	260091 PDL010
GTIN	4960664882441
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 060202 PDL010 Soort: PDL010

Spaanbreker: AP

Tolerantie: G

Snijdiepte a_p : 0,1 - 1 mm

Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 400 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Coating	gecoat
Hoekradius	0,2 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 400 m/min
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,

ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Soort	PDL010
Tolerantie	G
Spaanbreker	AP
Hoofdtoepassing	N
Producttype	Wisselplaat voor het draaien