

**TNMG 160404, Soort: PDL010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251582 PDL010
GTIN	4960664848638
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	200 - 600 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Snijdiepte a_p	1 - 3,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	AH
Soort	PDL010
Hoofdtoepassing	N

Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het draaien