


**CNMG 120404, Soort: PDL010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250210 PDL010
GTIN	4960664848591
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMG 120404 PDL010 Soort: PDL010  
Spaanbreker: AH  
Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 200 - 600 m/min

**Technische beschrijving**

Aantal wisselingen/snij kanten	4
Soort	PDL010
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	200 - 600 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	AH
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken

Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	1 - 3,5 mm
Hoofdtoepassing	N
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien