



**WN.G 080408, Soort: PDL010**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	252114 PDL010
GTIN	4960664848584
Artikelklasse	25E

## Omschrijving

WN.G 080408 PDL010 Soort: PDL010  
 Spaanbreker: AH  
 Tolerantie: G  
 Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 200 - 600 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Hoofdtoepassing	N
Tolerantie	G
Coating	gecoat
Spaanbreker	AH

Soort	PDL010
Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	200 - 600 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Snij materiaal	HM
Snij diepte $a_p$	1 - 3,5 mm
Hoek radius	0,8 mm
Product type	Wisselplaat voor het draaien