

**metabo****Accu-metaalcirkelzaag zonder accu, Type: MKS18LTX58****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078188 MKS18LTX58
GTIN	4061792005570
Artikelklasse	03D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Krachtige accu-metaalhandcirkelzaag met spaanopvangbox voor het koud zagen van metalen. Compatibel met geleiderails.

- **Uitlooprem voor maximale veiligheid dankzij de snelle zaagbladstop (< 1 sec.).**
- **Snel en nauwkeurig snijden van pijpen, profielen, kanalen, metalen roosters en platen. Vonk- en braamvrij.**
- **Met spaanopvangbox voor een schone werkomgeving.**
- **Robuuste zaag met beschermkap van gegoten aluminium en vloerplaat van edelstaal.**
- **Licht en compact, ergonomisch ontwerp.**
- **Transparante plaat in de beschermkap voor nauwkeurig zagen.**
- **Traploze snijdiepte-instelling zonder gereedschap volgens mm- en inch-schaalverdeling.**
- **Comfortabele zaagbladwissel dankzij spindelvergrendeling.**
- **Nauwkeurige rechte sneden van metalen roosters en staal- en profielplaten dankzij geleiderail (accessoires).**

**Voordeel:**

**100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.**

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

**Levering:**

Zonder accu en lader, inclusief hardmetaal-cirkelzaagblad voor metaal (40 tanden), parallelaanslag, zeskantsleutel en geleiderailadapter.

**Opmerking:**

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

## Technische beschrijving

Zaagblad-boring-Ø	20 mm
Fabrikantnummer	MKS 18 LTX 58
Gewicht inclusief accu	3,7 kg
Maximale snijdiepte 90°	58 mm
Zaagblad-Ø	165 mm
Gewicht zonder accu	2,8 kg
Accuspanning	18 V
Energievoorziening	Netvoeding
Aantal inbegrepen accu's	0
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Accutype	Lithium-ion
Producttype	Zaag