

metabo**Haakse slijper, Type: WEV15-125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077132 WEV15-125
GTIN	4007430243751
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****U definieert de limiet - niet uw machine.**

Met apparaten van 850 tot 1900 watt vindt u de juiste haakse slijper voor elke vereiste en toepassing. Robuuste **haakse slijper met grote trekkracht** en toerentalregeling voor vlugge werkprocessen.

- **Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert Kick-Back bij het blokkeren van de schijf.**
- **Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging.**
- **Het tandwielhuis kan in stappen van 90° gedraaid worden gemonteerd voor linkshandige bediening of voor doorslijpen.**
- **Constant toerental onder belasting.**
- **De hoogste levensduur bij extreme toepassingen: robuuste haakse slijper met grote trekkracht, toerentalregeling en de hoogste vermogensdichtheid in zijn klasse voor vlugge werkprocessen.**
- **Langere levensduur, meer doortrekken: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, tot 20% meer overbelastingscapaciteit en 50% meer draaimoment.**
- **Met het Metabo M-Quick-systeem voor snelle schijfwissel.**
- **Beschermkap die zonder gereedschap kan worden afgesteld; kan op een torsiebestendige manier worden gefixeerd.**
- **Aanvullend trillingsarm handvat Metabo VibraTech (MVT).**
- **Uitschakelkoolborstels ter bescherming van de motor.**

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat en pensleutel.

Technische beschrijving

Gewicht	2,5 kg
Bijzonderheid	Snelwisselsysteem
Draadaansluiting	M14
Herstartblokkering	ja
Fabrikantnummer	WEV 15-125 Quick
Kabellengte	4 m
Zachte aanloop	ja
Maximale schijf-Ø	125 mm
Wattage	1550 W
Energievoorziening	Netvoeding
Onbelast toerental	2800 - 11000 min ⁻¹
Producttype	Haakse slijper