

**metabo****Accu-haakse slijper met accu, Type: WBLTX15125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077127 WBLTX15125
GTIN	4061792229051
Artikelklasse	03D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Borstelloze haakse 18V-slijper, extreem krachtig en toch erg handig.

- **Accupack kan in stappen van 90° worden gedraaid.**
- **Snel remsysteem en veiligheidskoppeling.**
- **M-QUICK-systeem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap.**
- **Borstelloze haakse slijper (accu-) van de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een netadapter van 1500 watt.**
- **Servicevrije Brushless-motor met maximale efficiëntie en een zeer goede hanteerbaarheid.**
- **Snel remsysteem voor maximale bescherming van de gebruiker: de schijf stopt binnen 1,5 seconde na het uitschakelen.**
- **M-QUICK-systeem voor snelle schijfwissel.**
- **Beschermkap die zonder gereedschap kan worden afgesteld; kan op een torsiebestendige manier worden gefixeerd.**
- **Accupack kan in stappen van 90° graden worden gedraaid voor de beste ergonomie in elke werkpositie.**
- **Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert Kick-Back bij het blokkeren van de schijf tot een ongeëvenaard niveau – voor maximale bescherming van de gebruiker.**
- **Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging.**
- **Verwijderbaar stoffilter om de motor te beschermen tegen grove deeltjes.**

**Voordeel:**

**100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.**

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

**Levering:**

Inclusief accu, lader en metaBOX. Inclusief beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), stoffilter en 2x LiHD-accu's.

**Opmerking:**

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

**Technische beschrijving**

Fabrikantnummer	WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Overbelastingsbeveiliging	ja
Kickbackstop	ja
Verpakking	Metabox
Accucapaciteit	5,5 Ah
Motortype	Borstelloos
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Netvoeding
Maximaal toerental	10000 min <sup>-1</sup>
Maximale vibratie volgens EN	7,1 m/s <sup>2</sup>
Dodemansschakeling	nee
Gewicht zonder accu	2 kg
Zachte aanloop	ja
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Gewicht	3 kg
Maximale schijf-Ø	125 mm
Gewicht inclusief accu	3 kg
Herstartblokkering	ja
Aantal inbegrepen accu's	2
Accuspanning	18 V
Producttype	Haakse slijper

---

**Accessoires**

AccupackLi-Power Accucapaciteit 4 Ah	073870 4
Acculader Type ASC55	073890 ASC55
AccupackLi-Power Accucapaciteit 5,2 Ah	073870 5,2
AccupackLi-Power Accucapaciteit 2 Ah	073870 2