

metabo**Haakse slijper, Type: WEPBA19125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077132 WEPBA19125
GTIN	4061792224803
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****U definieert de limiet - niet uw machine.**

Met apparaten van 850 tot 1900 watt vindt u de juiste haakse slijper voor elke vereiste en toepassing. Met krachtige 1.900 Watt en M-Brush technologie (**servicevrije koolborstels** met 3-voudige levensduur **voor een heel machineleven**) uitgerust voor industrieel gebruik.

- **Geïntegreerde Autobalancer voor tot wel 50% minder handarm-trillingen, een langere levensduur van de machine en een tot wel dubbele standtijd van de schuurschijven.**
- **Ergonomische paddle-schakelaar met dodemansfunctie.**
- **Zeer snel remsysteem voor maximale gebruikersbescherming: De gepatenteerde mechanische schijfrem stopt de schijf binnen 2 seconden na uitschakeling, ook bij een stroomstoring.**
- **Stalen oogje voor het borgen bij werkzaamheden op grote hoogte.**
- **Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert Kick-Back bij het blokkeren van de schijf.**
- **Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging.**
- **Het tandwielhuis kan in stappen van 90° gedraaid worden gemonteerd voor linkshandige bediening of voor doorslijpen.**
- **Constant toerental onder belasting.**
- **Langere levensduur, meer doortrekken: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, tot 20% meer overbelastingscapaciteit en 50% meer draaimoment.**
- **Met het Metabo M-Quick-systeem kunt u zonder gereedschap snel van schijf wisselen met één druk op de knop.**
- **Beschermkap die zonder gereedschap kan worden afgesteld; kan op een torsiebestendige manier worden gefixeerd.**
- **Aanvullend trillingsarm handvat Metabo VibraTech (MVT).**

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat en pensleutel.

Technische beschrijving

Draadaansluiting	M14
Herstartblokkering	ja
Fabrikantnummer	WEPBA 19-125 Q DS
Energievoorziening	Netvoeding
Zachte aanloop	ja
Gewicht	2,7 kg
Bijzonderheid	Snelwisselsysteem
Wattage	1900 W
Maximale schijf-Ø	125 mm
Kickbackstop	ja
Kabellengte	4 m
Onbelast toerental	11000 min ⁻¹
Producttype	Haakse slijper