

**metabo**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	077150 WE26-230
GTIN	4007430268334
Artikelklasse	03D

## Omschrijving

Uitvoering:

Sterke 230 mm haakse slijper met Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor een lange levensduur: Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert kick-back bij het blokkeren van de schijf - voor een goede bescherming van de gebruiker. Elektronische overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging.

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat, snelspanmoer.

## Technische beschrijving

Maximale schijf-Ø	230 mm
Herstartblokkering	ja
Maximale vibratie volgens EN	6,4 m/s <sup>2</sup>
Maximaal toerental	6600 min <sup>-1</sup>
Zachte aanloop	ja
Gewicht	6,3 kg
Wattage	2600 W
Maximale doorslijpdiepte	65 mm
Fabrikantnummer	WE 26-230 MVT Quick
Energievoorziening	Netvoeding

Bijzonderheid	Zachte aanloop
Bijzonderheid	Herstartbeveiliging
Producttype	Haakse slijper