

**metabo****Haakse slijper, Type: WEA19-1800**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	077148 WEA19-1800
GTIN	4007430314307
Artikelklasse	03D

## Omschrijving

### Uitvoering:

**Krachtige 180 mm haakse slijper met de snijdiepte van een 230 mm haakse slijper.**

- **Minder trillingen voor werken zonder vermoeidheid dankzij de extra Metabo VibraTech (MVT) handgreep en de geïntegreerde autobalancer.**
- **Elektronische zachte aanloop en herstartbeveiliging.**
- **De driefwerkbehuizing kan in stappen van 90° gedraaid worden gemonteerd.**
- **Perfecte ergonomie dankzij het slanke greepgedeelte voor maximale controle en eenvoudig bovenhands werken.**
- **Metabo Marathon-motor met nieuw koel- en koolborstelsysteem voor een dubbele levensduur.**
- **Tacho-Constamatic (TC) full-wave elektronica: vlotte werkprocessen door een constant toerental onder belasting.**
- **M-QUICK-systeem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap met een druk op de knop.**
- **Beschermkap die zonder gereedschap kan worden afgesteld; kan op een torsiebestendige manier worden gefixeerd.**
- **Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert Kick-Back bij het blokkeren van de schijf tot een ongeëvenaard niveau – voor maximale bescherming van de gebruiker en snel doorwerken.**
- **Elektronische zachte aanloop en herstartbeveiliging.**
- **Uitschakelkoolborstels ter bescherming van de motor.**

### Levering:

Inclusief beschermkap, extra handgreep, M-Quick-spanmoer.

## Technische beschrijving

Bijzonderheid	Grote doorslijpdiepte
Bijzonderheid	M-Quick-systeem
Wattage	1900 W
Maximale vibratie volgens EN	4,9 m/s <sup>2</sup>
Maximaal toerental	8200 min <sup>-1</sup>
Fabrikantnummer	WEA 19-180 Quick RT
Herstartblokkering	ja
Kabellengte	4 m
Maximale doorslijpdiepte	60 mm
Gewicht	2,7 kg
Maximale schijf-Ø	180 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Haakse slijper