


HOLEX Pro UNI VHM-torusfrees, TiSiN, Ø DC / R1: 10/2,0mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	206368 10/2,0
GTIN	4067263047223
Artikelklasse	12Y

Omschrijving
Uitvoering:

Voor het **ruwen en nabewerken bij zeer hoge voedingswaarden** en zeer geluidsarm. **Nieuw ontwikkelde geometrie en hoogrendementcoating** voor uitstekende productieresultaten bij zeer hoge standtijden in verschillende materialen. **Hoge eigen stabiliteit** en stabiel werkend dankzij ongelijke steek. Tolerantie snijkantradius $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$. Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Technische beschrijving

Voeding f_z voor kopieerfreesen in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Snijkantradius R_1	2 mm
Spiraelhoek	42 graden
Aantal tanden Z	4
Snijkant-Ø D_c	10 mm
Voeding f_z voor kanten in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	30 mm
Voeding f_z voor kanten in RVS $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Voeding f_z voor kopieerfreesen in RVS $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,058 mm
Totale lengte L	72 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6

Vrijloop-Ø D ₁	9,7 mm
Snijlengte L _c	22 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Serie	Pro Uni
Coating	TiSiN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Tolerantie nominale Ø	e8
Spiraelhoek eigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfreesen
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Torusfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M

RVS > 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	35 m/min	S
GG(G)	onder voorwaarden geschikt	240 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	onder voorwaarden geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		