


HOLEX Pro UNI VHM-torusfrees, TiSiN, Ø DC / R1: 10/1,0mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	206368 10/1,0
GTIN	4067263047216
Artikelklasse	12Y

Omschrijving
Uitvoering:

Voor het **ruwen en nabewerken bij zeer hoge voedingswaarden** en zeer geluidsarm. **Nieuw ontwikkelde geometrie en hoogrendementcoating** voor uitstekende productieresultaten bij zeer hoge standtijden in verschillende materialen. **Hoge eigen stabiliteit** en stabiel werkend dankzij ongelijke steek. Tolerantie snijkantradius $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$.

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Technische beschrijving

Schacht	DIN 6535 HB met h6
Schacht-Ø D_s	10 mm
Spiraelhoek	42 graden
Aantal tanden Z	4
Totale lengte L	72 mm
Voeding f_z voor kanten in RVS > 900 N/mm ²	0,05 mm
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	30 mm
Voeding f_z voor kopierfrezen in staal < 900 N/mm ²	0,09 mm
Voeding f_z voor kopierfrezen in RVS > 900 N/mm ²	0,058 mm
Vrijloop-Ø D_1	9,7 mm
Voeding f_z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,08 mm

Snijlengte L_c	22 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	10 mm
Snijkantradius R_1	1 mm
Serie	Pro Uni
Coating	TiSiN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Tolerantie nominale \varnothing	e8
Spiraelhoek eigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,05 \times D$ bij kopieerfreesen
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,3 \times D$ bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,3 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Torusfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M

RVS > 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	35 m/min	S
GG(G)	onder voorwaarden geschikt	240 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	onder voorwaarden geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		