

KERN**Precisieweegschaal, type PCB, Maximaal weegbereik: 10000g**

Bestelgegevens

Bestelnummer	479511 10000
GTIN	4045761243156
Artikelklasse	47D

Omschrijving

Uitvoering:

- **Omschakelbaar van netstroom op batterijen. Auto-Off na 3 minuten.**
- **Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd extern justergewicht op aanvraag).**
- **Aantallen: referentie-aantallen instelbaar op 5, 10, 25, 50 stuks. Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.**
- **Recept: gescheiden opslag van tarragewicht en ingrediënten (netto totaal).**

KERN Universal Port (KUP): maakt de aansluiting mogelijk van externe KUP-interface-adapters, zoals RS-232 of USB voor het uitwisselen van gegevens en besturingscommando's, zonder installatie-inspanning.

Levering:

Inclusief netadapter 230 V/50 Hz, beschermhoes.

Accessoires:

Batterij nr. 081561 maat 6LR61; interne accu op aanvraag. Datakabel, printer, interface-adapter, zoals RS 232 of USB op aanvraag.

Technische beschrijving

Stuksgewicht minimaal	2 g
Lineariteit	±0,3 g

Insteltijd	3 s
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 6LR61
Hoogte	79 mm
Maximaal weegbereik	10000 g
Aantal inbegrepen batterijen	1
Breedte	163 mm
Afmetingen weegplateau	150×170 mm
Nettogewicht	1,4 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 g
Diepte	245 mm
Aflezing	0,1 g
Energievoorziening	Batterijvoeding
Kalibratie	K2
Producttype	Precisieweegschaal

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50	027710 50
KalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50 kg	027700 50