

REGO-FIX▲

reCool® koelvloeistoftoevoersysteem, voor ER-spantang: ER32**Bestelgegevens**

Bestelnummer	319704 ER32
GTIN	4067263211662
Artikelklasse	33B

Omschrijving**Uitvoering:**

- Eenvoudige conversie van aangedreven gereedschappen met externe koeling naar interne koeling.
- Nauwkeurige koeling aan de snijkant en verbeterde spanafvoer.
- Vooral geschikt voor diepe openingen en holtes.
- Uitstekende oppervlaktekwaliteiten.

Voordeel:

- Kosteneffectieve conversie van bestaande aangedreven gereedschapssystemen naar interne koeling.
- Geschikt voor gebruik met emulsie en olie.
- Koelvloeistofdruk tot 100 bar (150 bar met hogedrukslang, op aanvraag verkrijgbaar).
- Onderhoudsarme lagers.
- Voor interne koeling (met afdichtringen nr. 309630 en 309635).

Snelheden tot 40.000 omw./min.

Toepassing:

Geschikt voor aangedreven gereedschappen met ER-schroefdraad en G1/8 inch-koelvloeistofaansluiting, evenals voor ER-spantangen volgens DIN 6499 / ISO 15488.

Levering:

1 × reCool® spanmoer, 1 × spiraalveer en slang Ø 6 mm, 400 mm lang, 2 × schroefverbinding G1/8 inch BSP recht, 2 × schroefverbinding G1/8 inch BSP 90° gebogen.

Opmerking:

Bij gebruik van het koelvloeistoftoevoersysteem met interne koeling moeten de juiste afdichtringen nr. 309630 en 309635 worden aangebracht! Koelvloeistofspoelschijven voor perifere koeling zijn op aanvraag verkrijgbaar.

In aangedreven gereedschappen met een boring in de spindel naar het drijfwerk (bijv. lengte-stelschroef), moet de boring absoluut worden afgedicht!

Technische beschrijving

Breedte B	29,5 mm
Ø D	62,5 mm
Producttype	Koelvloeistofnippel