



## Pijpsnijder voor composietpijpen en kunststof pijpen, voor uitwendige pijp- Ø tot: 26mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	819460 26
GTIN	4003773088714
Artikelklasse	86A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor het snijden van composietpijpen en kunststof pijpen tot Ø 26 mm. Met grepen met ergonomische meercomponenten-bekleding en sluitmechanisme voor veilig transport.

#### Voordeel:

- **Tot 60% minder krachtsinspanning: het vrij draaibare snijwiel maakt wrijvingsarm draaien van de pijp tijdens het snijden mogelijk.**
- **Optimaal snijresultaat: de rotatiebeweging zorgt voor moeiteloos binnendringen van het snijwiel met minimale vervorming van de pijp.**
- **Brede kunststof vormoplegvlakken maken perfect haakse snedes mogelijk.**
- **Maakt zeer korte correctiesnedes mogelijk.**
- **Snijdt aluminiumcomposietpijpen en kunststof pijpen gemakkelijker dan conventionele scharen met een vast mes.**

#### Toepassing:

Ook voor composietpijpen met een dikkere aluminiumlaag (zoals Geberit Mepla).

#### Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, oliegehard.

#### Reservedeel:

Reservesnijwiel zie nr. 819461 gr. 1.

### Technische beschrijving

voor uitwendige pijp-Ø	26 mm
------------------------	-------

## Gegevensblad

Lengte	210 mm
Gewicht	391 g
Aantal snijwieltjes	1
geschikt voor pijpmateriaal	kunststof
geschikt voor pijpmateriaal	Composietmateriaal
met ratelfunctie	ja
Producttype	Pijpsnijder

### Accessoires

Reservesteel voor pijpsnijder voor composiet- en kunststofpijpen Type 1	819461 1
---	----------