



Bestelgegevens

Bestelnummer	077804 72296863
GTIN	4014586897868
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met Starlock gereedschapsopname (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid). Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling). Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik. Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers. Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht. Zeer geschikt multitool voor een zeer hoge werksnelheid bij uitbreiding en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststoffen. Dankzij de StarlockMax gereedschapsopname hebt u toegang tot circa 180 FEIN-accessoires van de prestatieklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.

Levering:

1x Universal E-Cut zaagblad (44 mm), L-BOXX.

Technische beschrijving

Gereedschapsopname	StarlockMax
Wattage	450 W
Energievoorziening	Netvoeding
Fabrikantnummer	MM 700 MAX

Amplitude (oscillatiebeweging)	2 × 2,0 graden
Gewicht	1,6 kg
Omwentelingen	10000 - 19500 min ⁻¹
Kabellengte	5 m
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype	Oscillerende machines