

HOLEX®
DCMT 070204 Set van 10 stuks, Soort: HBX020

Bestelgegevens

Bestelnummer	260502 HBX020
GTIN	4045197669964
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DCMT 070204 Set van 10 stuks HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PM

 Snijdiepte a_p : 0,1 - 3,75 mm

 Voeding f : 0,06 - 0,36 mm/omw,

 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,06 - 0,36 mm/omw,
Spaanbreker	PM
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,1 - 3,75 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 300 m/min

Soort	HBX020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	eco-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
Serie	Boorstang
Serie	Snijkop
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Wisselplaatindeling	neutraal