


**Garant****SC.T 09T304, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260762 HB7020
GTIN	4045197699749
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SC.T 09T304 HB7020 Hoekradius: 0,4 mm

Soort: HB7020

Spaanbreker: SM

Tolerantie: M

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmVoeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7020

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien