



Werkplaatsschuifmaat, lichtgewicht uitvoering, Meetbereik: 200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	412770 200
GTIN	4067263118930
Artikelklasse	42A

Omschrijving

Uitvoering:

werkplaatsschuifmaat in **lichtgewicht uitvoering**. **Parallaxvrije aflezing** met het hoogste contrast door witte schaalverdeling op zwart oppervlak. Optimale geleidings- en glijeigenschappen dankzij binnenin gelegen, dubbele prismageleiding. Meetbekken vervangbaar van roestvrij, gehard staal, precisiegeslepen.

Accessoires:

Meetbekken 125 mm, 150 mm.

Technische beschrijving

Gewicht	0,4 kg
Norm	Fabrieksnorm
Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Beklengte	90 mm
Nonius	1/20
Maximale afwijking	0,05 mm
Kalibratie	A1
Verpakking	stevige box
Meetbereik	0 - 200 mm
Meettechniek	analoog

alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Houten box voor schuifmaat-maat 200 mm	415330 200
--	------------