

**BDMT 170408 ER-N4, PR1210, Type: GG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227681 GG
GTIN	4960664622634
Artikelklasse	25A

**Omschrijving****Opmerking:**

De frezen worden uitgerust met hetzelfde aantal wisselplaten van vorm N3 en N4. Let op de combinatieaanduidingen op de houder.

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,09 – 0,2 mm

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,09 – 0,2 mm
Type	GG
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	BDMT 170408 ER-N4
Soort	PR1210
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		