



Perslucht-hoekslagschroefmachine Twin Turbo, Type: 9012ATT



Bestelgegevens

Bestelnummer	079194 9012ATT
GTIN	4000896234738
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Twin turbo slagschroefmachine met draaimechanisme voor de beste toegankelijkheid. Dubbelhamerslagwerk. Maximaal losdraaimoment 550 Nm.

Technische beschrijving

Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Vierkant
Maximale luchtbehoefte	113 l/min
maximaal draaimoment	500 Nm
Maximaal toerental	8000 min ⁻¹
Gewicht	1,3 kg

Maximale schroef-Ø (8.8-12.9)	M20
Geluidsproductie	90,1 dB(A)
Lengte	277 mm
Draadaansluiting	NPT
Maximale vibratie volgens EN	4,89 m/s ²
Producttype	Schroefmachine