

JEPSON POWER

Metaalhandcirkelzaag, Type: 8203**Bestelgegevens**

Bestelnummer	078234 8203
GTIN	4260052466797
Artikelklasse	07E

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige metaalcirkelzagen voor met geringe braamvorming en veilig zagen van profielen en buizen van staal, non-ferrometalen, platen, metaalplaten en sandwichpanelen **zonder vonkvorming**.

- **Geen gebruik van koelsmeermiddelen nodig.**
- **Geen nabewerking nodig.**
- **Razendsnelle snede.**

Metaalhandcirkelzaag.

- **Exacte zaagbladgeleiding, geringe braamvorming.**
- **Robuuste aanslagplaat.**

Metaalhandcirkelzaag.

- **Diepte aanpassen met schaalverdeling.**
- **Spanenvak.**
- **Geschikt voor metalen platen tot 10 mm en sandwichpanelen en profielen tot 67 mm.**

Opmerking:

Geleiderail voor 078234 op aanvraag leverbaar:

Geleiderail 1400mm voor maat 8320

Geleiderail 600-1200mm voor maat 8230.

Metaalcirkelzaag DRY MITER Cutter 9410ND voor filigraan zagen in zacht en gevoelig materiaal is op aanvraag leverbaar. De metaalhandcirkelzaag is verkrijgbaar als accu-versie onder nr. 078234 gr. 8203E.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht	6,3 kg
Wattage	1700 W
Zaagblad-Ø	203 mm
Netspanning	230 V
Maximaal toerental	3700 min ⁻¹
Fabrikantnummer	8203
Maximale snijdiepte 90°	67 mm
Netfrequentie	50 Hz
Maximale snijdiepte 45°	42 mm
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Zaag