

**Garant****GARANT Softcut® HSI wijde steek, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:  
125/8mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 214855 125/8  |
| GTIN          | 4045197553379 |
| Artikelklasse | 210           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geluidsarm frezen dankzij individuele gereedschapsgeometrie. Uiterst stabiele plaatuitvoering voor optimale voedingen. Wisselplaatfixatie via speciale, voor afbreken zeer ongevoelige schroef.

**Toepassing:**

Voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten. Braamvrij frezen.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

**Voor exacte 90°-hoeken  $a_p = 8$  mm kiezen.**

Om alle **4 snijkanten** te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat **altijd in de aangegeven richting (linksom) worden gedraaid.**

**Technische beschrijving**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| geschikte wisselplaat   | SO.. 1205..           |
| Wisselplaatschroevenset | 219833 (15IP; 3,0 Nm) |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Maximale snijdiepte $a_{p \max}$  | 10 mm      |
| Snijkant-Ø $D_c$                  | 125 mm     |
| Opnameboring-Ø                    | 40 mm      |
| Totale lengte $L_{\text{totaal}}$ | 63 mm      |
| Aantal snijkanten $Z$             | 8          |
| Serie                             | Softcut®   |
| Schachtuitvoering                 | met boring |
| Instelhoek $\kappa$               | 90 graden  |
| Freestoeppassing                  | Hoekfrezen |
| Verdeling van de snijkanten       | ongelijk   |
| Inwendige koeling                 | ja         |
| Gereedschapswissel                | PowerCard  |
| Producttype                       | Hoekfrezen |

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Wisselplaatschroevenset 10-delig  | 219833     |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm | 211750 3,0 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 5IP       | 674252 5IP |