

**Garant****HM-boren met één lip Totale lengte L 200 mm, AlTiN, Ø: 14-Xmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	124002 14-X
GTIN	4067263514725
Artikelklasse	10D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Recht gegroefde diepgatboor met één snijkant voor het boren van dieptes tot 1000 mm in de standaard en tot 6000 mm op aanvraag. Universeel vormgegeven omvangsvorm op de boorkop maakt proceszeker werken in een uitgebreide reeks van materialen mogelijk.

**Opmerking:**

Voor een proceszeker gebruik van de diepgatboren is een voorafgaande pilotboring van ten minste  $4 \times D$  met pilotboor nr. 122736 of nr. 231605 voor grotere diameters of met pilotboor nr. 122606 voor aluminium vereist. Voor diepgatboringen  $> 50 \times D$  moet het gereedschap in afstanden van steeds  $50 \times D$  met een steunkolom worden ondersteund. De aangegeven L/D-verhouding komt overeen met de minimaal bereikbare boordiepte met de desbetreffende pilotboor. Spaangroeflengte  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ . Een koelvloeistofdruk van  $> 40$  bar wordt aanbevolen.

**Technische beschrijving**

Nominale $\varnothing D_c$	14 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aantal snijkanten Z	1
$\varnothing$ -Bereik	14 - 14,99 mm
Totale lengte L	200 mm
aanbevolen maximale boordiepte $L_2$	110 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	25 mm
Coating	AlTiN
Snijmateriaal	HM

Tophoek	125 graden
Schacht	DIN 6535 HB
Inwendige koeling	ja, met min. 40 bar
Pilotboor noodzakelijk	ja, pilotboor
Semi-standaard	ja

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	250 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	200 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	P
GG	geschikt	80 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		