


Garant**XNEX 080608, HB7710, Type: GGG**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215190 GGG
GTIN	4067263499527
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige HM-wisselplaat met 2x3-snijkmanten voor **hoekfreesbewerkingen**.
6 Snijkmanten zorgen voor een hoog rendement dankzij een lage prijs per snijkant.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Technische beschrijving

Type	GGG
Plaatdikte S	6.35 mm
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f_z per tand	0,23 mm
ISO-code wisselplaat	XNEX 080608
Soort	HB7710
Snijmateriaal	HM

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
GGG	geschikt	290 m/min	K
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		