

KÄRCHER**Industriële zuiger, Artikelomschrijving producent: IVR-L65/20****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|-------------------|
| Bestelnummer | 078522 IVR-L65/20 |
| GTIN | 4054278695129 |
| Artikelklasse | 07D |

Omschrijving**Uitvoering:**

Industriële zuiger geschikt voor het opzuigen en scheiden van **koelmiddelen, smeeremulsies, water of olie met vaste stoffen (bijv. metaalspanen)**.

- **Compacte constructie en robuust materiaal voor optimaal verrijden.**
- **Maximaal flexibel gebruik en lange levensduur met oliebestendige netkabel.**
- **Het zuigen gebeurt via een 360° draaibare slangaansluiting aan de zuigkop.**

Tweemotorige 2,4 kW industriële zuiger met **kantelonderstel** en **opvangbak van 65 liter**.

Levering:

Met kantelonderstel en aftapslang met vulhoogte-indicatie. **Zonder accessoires. Geschikte accessoires vindt u onder nr. 078524, 078529 en 078533.**

Opmerking:

Een uitvoering met een edelstalen reservoir van 100 liter vindt u onder nr. 078522 gr. IVR-L100DP in onze e-Shop.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|----------|
| Aan/uit-schakelaar | ja |
| Vacuüm | 220 mbar |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Geluidsproductie | 70 dB(A) |
| Breedte | 570 mm |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Stofklasse – zuiger | L |
| Hoogte | 1330 mm |
| Inhoud van de bak | 65 l |
| Lengte | 730 mm |
| Nominale aansluitwijdte | DN50 mm |
| Aantal turbines | 2 |
| Gewicht | 43 kg |
| Wattage | 2000 W |
| Luchtvolumestroom | 100 l/s |
| Kabellengte | 6 m |
| Producttype | Nat- en droogzuiger |