

Garant**Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek (4 hefstaanders) Belastbaarheid max. 1000 kg, Type: 1500****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 920317 1500 |
| GTIN | 4067263736226 |
| Artikelklasse | 91S |

Omschrijving**Uitvoering:**

Frame met geëloxeerde aluminium hefunit. Met dwarschoren voor stabilisatie. 50 mm dik blad van beuken multiplex, watervast verlijmd. Traploze hoogteverstelling van 740 – 1140 mm en via bedieningspaneel snel en eenvoudig te bedienen. Bedieningspaneel met geheugenfunctie voor 3 verschillende werkhoogtes.

Levering:

Inclusief 4 stelvoetjes.

Kleur:

Frame met aluminium hefunit en gepoederde stalen buis antracietgrijs, RAL 7016,

poedercoating.**Advies:**

Zittend en staand ergonomisch werken!

Opmerking:

Er kunnen alleen behuizingen met een hoogte van maximaal 500 mm onder het werkblad worden gemonteerd.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|--------|
| Werkblad dikte | 50 mm |
| Werkblad diepte | 750 mm |

| | |
|--|--|
| Breedte | 1500 mm |
| Oppervlak werkblad | kleurloos gelakt |
| Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot | 740 - 1140 mm |
| Stekkertype ingang | F |
| Gewicht | 86 kg |
| Diepte | 750 mm |
| Principe van de hoogteverstelling | complete opbouw |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Draagvermogen bij continue belasting | 750 kg |
| Materiaal werkblad | PB Swiss Tools kleurcodering volgens maten |
| Werkblad lengte | 1500 mm |
| Aansluitspanning | 250 V |
| Maximale belastbaarheid | 1000 kg |
| Hoogteverstelling traploos | ja |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 1000 kg |
| Uitvoering hoogteverstelling | elektrisch |
| Bladdikte | 50 mm |
| Nivellering | 25 mm |
| Producttype | Werkbank |