

Garant**Stiftrees GARANT Master Uni – middel, HM, Type: C1225****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540355 C1225
GTIN	4067263736790
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-stiftreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaierheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Schachtlengte 200 mm (pas te maken).

Schacht-Ø 6 mm.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Machine pas inschakelen wanneer de stiftrees in het werkstuk is gestoken.

Technische beschrijving

Koplengte	25 mm
Kop-Ø	12 mm
Totale lengte	225 mm
Vormbeschrijving	Cilindrisch met ronde top (WRC)
Serie	GARANT Master Uni
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		