



Bestelgegevens

Bestelnummer	723181 180
GTIN	
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kop, inductief geharde snijkanten (ca. 64 HRC), opgelegd scharnier met excentrische constructie met dubbel scharnier. Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met meercomponenten-bekleding en KNIPEXtend-aansluiting. KNIPEXtend wordt gebruikt om uitbreidingen aan te sluiten, zoals ColorCode Clips (CCC's) voor de individualisering of TetheredTool Clips (TTC's) voor het bevestigen van een Tethered Tools-valbeveiliging.

Voordeel:

superieure kracht-zijsnijtang met 50% minder krachtsinspanning ten opzichte van traditionele kracht-zijsnijtangen van dezelfde grootte. Opvolgend knippen verlaagt de krachtsinspanning.

Voordeel promotietekst:

Superieure kracht-zijsnijtang met 50% minder krachtsinspanning ten opzichte van traditionele kracht-zijsnijtangen van dezelfde grootte. Opvolgend knippen verlaagt de krachtsinspanning.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Opmerking:

Het voorgaande model nr. 723180 kan nog steeds besteld worden tot de KNIPEXtend-modellen beschikbaar zijn.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit harde draad tot Ø	3,2 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	3 mm
totale lengte	180 mm

Fabrikantnummer	TwinForce
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	5,5 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greep	bekleed met kunststof
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	Tang gezwart, kop gepolijst
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	ja
met inschakelbare openingsveer	nee
Producttype	Snijdende tang