

Garant**Massief stalen lijmkleem, Spanwijdte: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860482 500
GTIN	4067263742937
Artikelklasse	81D

Omschrijving**Uitvoering:**

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad, gebruineerd.

Vrij kantelende aandrukplaat met geïntegreerde **spindelbeveiliging verhindert loswerken** van de spindel bij vibraties. Maximale krachtoverbrenging door **krachthandvat** met stroef Haptoprene-oppervlak en slagvaste PP-kern. Slipvrij oppervlak ook bij natte en vette handen.

Technische beschrijving

Uitsteeklengte	120 mm
Spanwijdte	500 mm
Doorsnede van de geleiderail	25×12 mm
Producttype	Lijmtang

