



KOMET® M03Speed precisie-kotterkop, Ø Dmin: 29mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	238370 29
GTIN	4047109074620
Artikelklasse	24I

Omschrijving

Uitvoering:

- **Dynamische balancerings in de kotterkop voor zeer hoge toerentallen.**
- **Modulaire systeemopbouw.**
- **Fijnverstelling zonder extra klemming.**
- **Met ABS®-aansluiting voor maximale wisselnauwkeurigheid.**
- **Snelle grove verstelling door verstellen van de draaibeitel.**
- **Gerichte inwendige koelvloeistofoevoer naar de snijkant.**
- **Zeer kleine voedingsstappen in het µm-bereik, binnen het fijninstelbereik van 0,25 – 0,6 mm over de Ø, afhankelijk van het draaibereik.**
- **De fijnverstelstappen bedragen per maatstreepje 0,002 mm over de Ø.**
- **Probleemloze instelling en afleesbaarheid zonder nonius dankzij de hoge resolutie.**

Opmerking:

Extra snijplaathouders, bijvoorbeeld voor de achterwaartse bewerking en met andere hoeken = 15°, 30°, 45° enz. op korte termijn leverbaar.

wisselbrug, snijplaathouders en wisselplaten a.u.b. apart bestellen.

Technische beschrijving

Grove verstelafstand S	5 mm
ABS® schacht-Ø D _s	25
Fijnafstelling in Ø	0,4 mm
Actieradius Ø D2 voorwaartse bewerking	26 mm
Snijplaathouder	238355 29

Maximaal toerental	40000 min ⁻¹
Minimale Ø D _{min}	29
Nuttige lengte L ₁	39,9 mm
Spindelbereik-Ø	29 - 39 mm
Schacht	ABS
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	schuin aanboren
Boortoepassing	Schuine uittrede
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

KOMET® snijplaathouder 90° voor M03SpeedVoorwaarts
Geschikt voor M03 maat 29

238355 29