

Garant**GARANT massief stalen lijmkleem, Spanwijdte: 400mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860492 400
GTIN	4067263743026
Artikelklasse	81D

Omschrijving**Uitvoering:**

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad, gebruineerd.

Vrij kantelende aandrukplaat met geïntegreerde **spindelbeveiliging verhindert loswerken** van de spindel bij vibraties. Maximale krachtverbrenging door **krachthandvat** met stroef Haptoprene-oppervlak en slagvaste PP-kern. Slipvrij oppervlak ook bij natte en vette handen. Massief stalen lijmtang met omklapbare handgreep. Snel dichtdraaien en spannen op het werkstuk in vergrendelde, verticale handgreespositie. **Krachtig en moeiteloos werken met uitgeklapte handgreep.**

Technische beschrijving

Doorsnede van de geleiderail	25×12 mm
Uitsteeklengte	120 mm
Spanwijdte	400 mm
Producttype	Lijmtang

