

**HOLEX****Conische borstel gebogen Afwisselend gedraaid, staaldraad 0,50 mm,  
Borstel-Ø D1xschroefdraad M: 115XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	571308 115XM14
GTIN	4067263906759
Artikelklasse	57H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gebogen **conische borstel** met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

**Toepassing:**

**Afwisselend gedraaid (rechts / links)** voor een hogere agressiviteit bij zwaar borstelwerk. Zeer geschikt voor het gebruik bij hoeken en randen, geluidsarm draaiend.

Ideaal voor bewerking op moeilijk toegankelijke plaatsen en voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Met **inwendige schroefdraad M14**, voor directe opname **op haakse slijpers**.

**Technische beschrijving**

Aantal gedraaide draaddelen	20
Schroefdraad M	M14
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	115 mm

Borsteldraaddikte	0,5 mm
Bezetting breedte L <sub>1</sub>	12 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	24 mm
Maximaal toerental	12500 min <sup>-1</sup>
Bezetting materiaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	Afwisselend gedraaid
Producttype	Conische borstel