

Garant**Glijlijpmachine (2 liter) met scheidingsstation, Type: GMT2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	501310 GMT2
GTIN	4067263130741
Artikelklasse	51B

Omschrijving**Uitvoering:**

Glijlijpmachine GMT2 in compacte uitvoering, voor de geautomatiseerde eindbewerking van kleine tot gemiddelde batchgroottes.

- **Motor met groot vermogen en een gedefinieerd toerentalbereik.**
- **Staaltrug (2 l) met polyurethaan-laag.**
- **Afneembaar scheidingsstation voor het handmatig scheiden van werkstuk en schuurmedium.**
- **Moeiteloze scheiding dankzij het ergonomische kantelmechanisme.**
- **Intuïtieve bediening via bedieningspaneel met timerfunctie.**
- **Stil en stofvrij werken dankzij transparent deksel.**

Toepassing:

Bij voorkeur voor het **afbramen** van **draai- en freesdelen** en in **3D-druk**-proces vervaardigde werkstukken. Geschikt voor **metalen** en **kunststoffen**. De volgende stap **polijsten** behoort eveneens tot het prestatiespectrum van deze machine. **Zuiver droog bewerken wordt aanbevolen (geen compound vereist).**

Levering:

1x glijlijpmachine met bedieningspaneel en afneembaar scheidingsstation
1x scheidingszeef met gatenraster 10mm
1x scheidingszees met gatenraster 18mm
1x keramisch slijpdeeltje (3kg), driehoek, grof (nr. 501505 0606T)
1x keramisch slijpdeeltje (3kg), driehoek (schuin), grof (nr. 501515 1015TA)
1x keramisch slijpdeeltje (3kg), cilinder (schuin), grof (nr. 501525 0305CA)
1x porseleinen slijpdeeltje (3kg), cilinder (schuin), polijsten (nr. 501585 0406CA)
1x opbergbox (nr. 964486 EF4070)
1x GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500ml (nr. 088001 500)
1x 3M hoogrendementsreinigingsdoek (nr. 089190 BLUE)

Technische beschrijving

Toerentalbereik	3000 min ⁻¹
Netfrequentie	50 Hz
Volume bak	2 l
Binnendiepte Trog T ₂	85 mm
Breedte machine B ₁	400 mm
Lengte machine L ₁	750 mm
Wattage	50 W
Netspanning	230 V
Binnen-Ø trog	100 mm
Buiten-Ø trog	220 mm
Hoogte machine	285 mm
Totaalgewicht	20 kg
Producttype	Glijlijpmachine