




Centrische machineklem basisapparaat Xtric, Type: 80SMT



Bestelgegevens

Bestelnummer	363000 80SMT
GTIN	4067263132622
Artikelklasse	310

Omschrijving

Uitvoering:

- **Zeer goede toegankelijkheid en perfect symmetrisch.**
- **Compleet gehard en onderzijde fijngefreed.**
- **Spannen van onbewerkte en bewerkte delen met zeer minimale verheffing van bekken/delen.**
- **Perfect centrisch spannend door centruminstelling.**
- **Door het omkeren van de bekken is een verandering van spanbereik mogelijk.**

Toepassing:

Perfect voor de 5-zijdige bewerking. Centrische spanning.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 363010 – 363045.

Levering:

Basisdeel, spindelmoeren en vier spanpennen.

Accessoires:

Momentsleutel nr. 656050, dop nr. 642229 13, montagestation nr. 358595 52/96 of nr. 358595 80.

Opmerking:

Geschikt voor het GARANT automatiseringssysteem TurnTable in combinatie met / voor automatiseringsconsole nr. 360164 XP80Z. Bijbehorend opzetbekken nr. 363010 – 363045 niet meegeleverd. Spansituatie S2 ontstaat door het kantelen van het bekken.

Spindels moeten afzonderlijk worden besteld, zie nr. 363008 80/195; 363084 80SM.

Technische beschrijving

Hoogte H	260 mm
Maximale spankracht	25 kN
maximaal draaimoment	85 Nm
Sleutelwijdtematen	5 mm
Sleutelwijdtematen	10 mm
B	120 mm
L	120 mm
Steekmaat	80 mm
Gewicht	9,49 kg
Kleurcode	Xtric 80
Serie	Xtric
Producttype	Machineklem

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/363000-80SMT>