




Centrische machineklem, Breedte: 120mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	363300 120
GTIN	4067263950684
Artikelklasse	30N

Omschrijving

Uitvoering:

- **Zeer goede toegankelijkheid en perfect symmetrisch.**
- **Compleet geplasmaanitreerd en onderzijde fijngefreesd.**
- **Spannen van onbewerkte en bewerkte delen met zeer minimale verheffing van bekken/delen.**
- **Door het omkeren van de bekken is een verandering van spanbereik mogelijk.**
- **Met automatiseringsinterface.**
- **Inclusief boringen voor LANG positioneringssysteem, afstembaar op GARANT ZeroClamp en Erowa ITS148 (alleen nr. 363300 75) via tussenplaat.**

Toepassing:

Perfect voor de 5-zijdige bewerking. Centrische spanning.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 363310 – 363324.

Levering:

Basisdeel, spindel, spindelmoeren.

Accessoires:

Momentsleutel nr. 656050, dop nr. 642229 12 (bij gr. 75), nr. 642229 13 (bij gr. 120)
spanklemstukken nr. 363081 80 en 361165 CS1, GARANT spanpen nr. 363190, adapterplaten
nr. 363079, 363080, 363085 hoogteconsole nr. 363090 (in combinatie met nr. 363079)
montagestation nr. 358595 52/96.

Opmerking:

Bijbehorend opzetbekken nr. 363310 – 363324 niet meegeleverd. Spansituatie S2 ontstaat door het kantelen van het bekken.

Technische beschrijving

Gewicht	9,5 kg
B	125 mm
Breedte	120 mm
Hoogte H	65 mm
L	180 mm
Maximale spankracht	28 kN
Maximaal aanhaalmoment	100 Nm
Kleurcode	HOLEX ZS 120
Steekmaat	96 mm
Producttype	Machineklem