

**mimatic**  
Tool Systems**Zaagbladen PolySAW-G Breedte ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218222 32
GTIN	2050001736956
Artikelklasse	29C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor afsnijden, zagen en het maken van sleuven.  
Met PolySAW-G kan tot op het grondvlak worden bewerkt.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e$  max.

**Technische beschrijving**

Plaatbreedte E	6 mm
Ingrijpingsdiepte $a_{e,max}$ per snede	7,6 mm
Ø D	32 mm
Type basishouder	09/16
Aantal snijkanten Z	16
Schacht	met boring
Coating	TiAlN

Voeding $f_z$	0,02 mm
Materiaal	VHM
Producttype	Snij-inzetdeel voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	600 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	400 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

## Accessoires

BasishouderWeldonschacht Type 09/16	218205 09/16
-------------------------------------	--------------