

Garant**Spiraalboor met trappunt HSS-E INOX, ongecoat, Ø DC h8: 1mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG4009 1
GTIN	4067263133735
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:****Zoals nr. 114008.**

Afschuiningen zijn genitreerd. Bijzonder robuust en stabiel door **versterkte kerndiameter**. Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid. Precies geslepen punt. Schacht **met 3 extra spanvlakken** voor de toepassing in 3-bekken opname.

- **Ideaal voor het maken van exacte boringen in plaatstaal, buizen en profielen.**
- **Veilig aanboren zonder centreren - ook op gewelfde oppervlakken - door innovatieve speciaal geslepen punt.**
- **Schuin boren na het binnendringen van het eerste niveau van de boorpunt in het materiaal probleemloos mogelijk.**
- **Boren met aanzienlijk geringere krachtsinspanning dan met traditionele DIN338-HSS-boren – tot een diameter van 13 mm direct in de accu-boorschroefmachine.**
- **Stabiele en betrouwbare vormsluiting in 3-bekkenhouder.**
- **Universeel gebruik in een breed scala aan materialen inclusief kunststof, hout en acryl zonder uitscheuren of splinters.**
- **Geen ratelen of inhaken van de boor – ook bij dunwandig materiaal.**
- **Braamvrije boringsuitgang.**
- **Ideaal voor het boren van bouten en klinknagels.**

Met speciale snijkantgeometrie ook voor gebruik in roestvast staal.

Advies:**Maximale boordiepte:**

$$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C$$

Opmerking:

Boor met cilindrische schacht, **zonder spanvlak.**

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	1 mm
Spaangroeflengte L _c	12 mm
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	10,5 mm
Totale lengte L	34 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schacht	cilinderschacht
Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,02 mm/omw,
Tophoek	118 graden
Tolerantie nominale Ø	h8
Nominale Ø D _c	1 mm
Norm	DIN 338
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS E
Type	INOX
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	onder voorwaarden geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	70 m/min	N
Aluminium > 10% Si	onder voorwaarden geschikt	50 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	35 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	32 m/min	P

Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	15 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	14 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	12 m/min	M
GG(G)	geschikt	30 m/min	K
CuZn	geschikt	50 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Accessoires

Spiraalboor met trappunt HSS-ERVS Ø DC h8 1 mm

114008 1