




NC-hogedruk-machineklem Duo, Type: 125



Bestelgegevens

Bestelnummer	360600 125
GTIN	4250364400626
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder stijf basisdeel van nodulair gietijzer, bovenkant en onderkant geslepen. **Paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.**

Functie:

Eerste deel in **spanplaats I** leggen en kruk draaien tot de beweegbare bek tegen het deel ligt, tweede deel in **spanplaats II** leggen en kruk tot aan de aanslag verder draaien.

Toepassing:

- **Horizontaal te gebruiken.**
- **Spannen van 2 gelijke delen, maatverschillen (± 3 mm).**

Levering:

inclusief 4 getrapte bekken, 1 handslinger, 4 spanklemstukken en Quick-Start-Guide.

Accessoires:

Spanpen nr. 360025.

Opmerking:

- **Totale lengte L blijft ongewijzigd (kleine 'botszones').**
- **Voor accessoires zie nr. 360530; 360570 en nr. 361400; 361440; 361660 – 361970.**
- **Altijd 2 werkstukken spannen!**

Technische beschrijving

Spanbereik d	82 - 171 mm
Serie	Duo

Bekhoogte h_1	40 mm
Type	125
Gewicht	49 kg
Kleurcode voor bijpassende accessoires	Duo
Hoogte basisdeel c -0,02	100 mm
Spankracht tot maximaal	40 kN
Lengte basisdeel a	530 mm
Richtgroef-tolerantie	H7
Spanbereik b	0 - 89 mm
Totale lengte L	640 mm
Bekhoogte h_2	20 mm
Richtgroeven	20H7 mm
Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Producttype	Machineklem

Accessoires

Werkstukaanslag	360555
Getrapte bekmobiel Voor type 125	360468 125
Werkstukaanslag 3-dimensionaal Type 300	360430 300